

Garant**KNUX 160410R, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	1 mm
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
spånbrytare	2,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning

