

**Garant****KNUX 160410L, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Sort	HB7010-1
Hörnradie	1 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	2,2 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning

