

Garant**TCMT 16T304, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260956 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780690 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Matning f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 500 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | SS |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | TCMT 16T304 |
| Antal byten/skär | 3 |

Produktslag

Vändskär för svarvning