

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 32/12
GTIN	4045197781970
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	32 mm
l ₂	10 mm
l ₁	69 mm
Spänn diameter d ₂	12 mm
Ø d ₄	37 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring