

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 32/16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319428 32/16 |
| GTIN | 4045197781994 |
| Artikelklass | 32V |

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| l_1 | 69 mm |
| Spänn diameter d_2 | 16 mm |
| Skaft diameter d_1 | 32 mm |
| l_2 | 10 mm |
| Ø d_4 | 37 mm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |