

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 40/8
GTIN	4045197782038
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

$l_2$	10 mm
Spänn diameter $d_2$	8 mm
Skaft diameter $d_1$	40 mm
Ø $d_4$	45 mm
$l_1$	79 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring