

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 40/12
GTIN	4045197782052
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Spänndiameter d ₂	12 mm
Skaftdiameter d ₁	40 mm
l ₂	10 mm
l ₁	79 mm
Ø d ₄	45 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring