

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 50/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 50/16
GTIN	4045197782144
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

l_1	90 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
$\varnothing d_4$	55 mm
l_2	10 mm
Spänn diameter d_2	16 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring