

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 50/18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 50/18
GTIN	4045197782151
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

l_2	10 mm
l_1	90 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
Spänn diameter d_2	18 mm
Ø d_4	55 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring