

**Slitsad reducerhylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 50/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319428 50/40
GTIN	4045197782199
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Slitsat utförande - inriktning av verktyget möjlig via fixeringsskruv, fastklämning via skärhållaren.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	90 mm
Spänn diameter d <sub>2</sub>	40 mm
Ø d <sub>4</sub>	55 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring