



Precisions-låsringstång med begränsningsanslag, Typ: A21



Beställningsdata

Ordernummer	719892 A21
GTIN	4003773079613
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Med inställningsbart begränsningsanslag.

Tången gråsfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Användninglåsringstänger: Vinklad yttering

totallängd: 165 mm

för utvärdig låsrings-Ø: 19 - 60 mm

spets-Ø: 1,8 mm

Teknisk beskrivning

Användninglåsringstänger	Vinklad yttering
Norm	DIN 5254 B
spets-Ø	1,8 mm

Käftform	vinklade 90°
för utvändig låsrings-Ø	19 - 60 mm
Form	B
totallängd	165 mm
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	ja
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång