

KÄRCHER**Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT27ME****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 078521 NT27ME |
| GTIN | 4039784724174 |
| Artikelklass | 07C |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, universell **våt- och torr-dammsugare** med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. **Automatisk avstängning** när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.

- **Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Mobil universaldammsugare.**
- **Med behållare av rostfritt stål och patronfilter.**
- **Robust 27 liters behållare med buffert och svängbara hjul.**

leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2x0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

OBS!:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| dammklass – dammsugare | L |
| nominell anslutningsvidd | 35 mm |
| höjd | 540 mm |
| Längd | 420 mm |
| effektförbrukning | 1380 W |
| kabellängd | 7,5 m |
| vikt | 8,2 kg |
| vakuum | 200 mbar |
| Bredd | 420 mm |
| bullernivå | 72 dB(A) |
| tillverkarens beteckning | NT 27/1 Me Adv *EU |
| antal turbiner | 1 |
| behållarvolym | 27 l |
| sugslangslängd | 2,5 m |
| luftvolymström | 67 l/s |
| Filtersystem | Patronfilter |
| anmärkning | Rostfri behållare, extra mobil |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktslag | Våt- och torrdammsugare |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp NT27 | 072808 NT27 |
| Snedrörsmunstycke av gummi nominell anslutningsvidd DN35 | 078527 DN35 |
| Patronfilter Passar till dammsugartyp NT27 | 072807 NT27 |
| Adapter Ø 40-35 mm nominell anslutningsvidd DN35 | 078538 DN35 |
| Smalt fogmunstycke, 13 mm nominell anslutningsvidd DN35 | 078528 DN35 |