

Garant**Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319276 12
GTIN	4045197782458
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

OBS!:

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

l_7	95 mm
l_6	90 mm
d_8	45 mm
Hål d_2 (H7)	12 mm
gängaM	M22×1,5
l_8	50 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare