

Garant**Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319276 16
GTIN	4045197782465
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

OBS!:

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

Teknisk beskrivning

Hål d ₂ (H7)	16 mm
l ₆	90 mm
l ₇	95 mm
d ₈	45 mm
gängaM	M22×1,5
l ₈	50 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare