

**Garant****Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319276 25
GTIN	4045197782489
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Omslutning av skärhållaren, ger vibrationsdämpning och undviker vibrationer.
- Intern och extern kylning möjlig.

Skärhållaren kan föras genom skaftet vid stl 10 - 20.

**OBS!:**

Reservdelar nr 319287 – 9288 hittar du i reservdelslistan.

**Teknisk beskrivning**

$l_7$	100 mm
$l_6$	108 mm
Hål $d_2$ (H7)	25 mm
$d_8$	55 mm
gängaM	M22×1,5
$l_8$	63 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDI-borrstängshållare