

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	170 mm
Underläggsplatta	259031 35
ISO-kod hållare	PCKNR/L 3232P16
Huvudängd L ₁	34 mm
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Passande vändskär	CN.. 1606..
Hävarm	259015 12
Hävarmsskruv	259018 11
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarm Typ 12	259015 12