

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PCKNR/L 3232P19
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Fjäder-sats	259044 7
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Skaftmått	32 mm
Passande vändskär	CN.. 1906..
Fjäderstift-sats	259047 5
Underläggsplatta	259031 36
totallängd L	170 mm
Hävarm	259015 13
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Hävarm Typ 13	259015 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36