

uvex**Handske, par uvex phynomic C3, Handskstorlek: 10**

Beställningsdata

Ordernummer	094477 10
GTIN	4048612043516
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

phynomic C3. Med fuktavvisande nitrilskumsbeläggning och hög andningsförmåga. Med livsmedelscertifiering, allergikervänlig.

uvex phynomic-serien. Extra lätt och flexibel skärskyddshandske med god passform. Optimalt lämplig för arbeten som kräver hög finkänslighet. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	uvex phynomic
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388:2016	4X43B
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE
Beläggning	Nitrilskum
användningsområde	Precision
Färg	turkos
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar