



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 21 delar



Beställningsdata

Ordernummer	638166
GTIN	4018754260836
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För skruvar/muttrar gs_profil_6kant-insats M6 – M20 samt för tändstift.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 15 st nr 642200 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Hylsor för tändstift: 1 st nr 642450 storlek 16

T-handtag: 1 st nr 641300

Förlängare: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641600

spärrskaft: 1 st. nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

Längd: 454 mm

Bredd: 253 mm

höjd: 64 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-30 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Antal delar	21
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-30 mm
Nyckelvidder	metrisk
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm