



Sats hylsnyckelhylsor för Torx®, 1/2 tum-fyrkant 8 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639508
GTIN	4018754261697
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M8–M20.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 8 st nr 642700

storlek E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	8

Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E12	642700 E12
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E10	642700 E10
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E11	642700 E11
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E18	642700 E18