



Sortiment hylsor för Torx®, 1/2 tum fyrkant 21 delar



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 639701 |
| GTIN | 4018754260959 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M8–M20. Invändiga Torx®-skruvar med gänga M4–M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor för Torx®: 7 st nr 642700

storlek E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Skruvmejselhylsor för Torx®: 9 st nr 643650

storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Förlängare: 3 st nr 641000

storlek 50; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641600

spärrskaft: 1 st. nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 64 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|------------------------------|
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
|------------|------------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Nyckelvidder | metrisk |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Antal delar | 21 |
| Längd | 413 mm |
| Bredd | 225 mm |
| höjd | 64 mm |
| Produktslag | hylsnyckel |