

HOLEX**Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	861320 1500
GTIN	4045197786210
Artikelklass	82C

Beskrivning**Utförande:**

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Svängbar upp till 30°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. **Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.**

Teknisk beskrivning

spännvidd	1500 mm
kapacitet	175 mm

skenans tvärsnitt	40×20 mm
vikt	12 kg
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckplatta Typ GSP	861121 GSP
Tryckplatta Typ GSV	861121 GSV