

MIRKA**Slippappersrulle ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	567806 180
GTIN	6416868330328
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Det patenterade slipsystemet **ABRANET®** består av polyamidväv med beläggning av slipkorn i en **nätliknande struktur** med tusentals hål.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

På planslipmaskiner resp, för vinkelslipar.

Slipmedlets beteckning: Keramik

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slippapper bredd	115 mm
Slippapper längd	10 m
Produktnamnsattribut	115 mm × 10 m