



XT-innermikrometer, mätområde: 5-6mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 428500 5-6 |
| GTIN | 5051102212377 |
| Artikelklass | 46B |

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. "Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Observera:

XT-innermikrometer för **2-punktsmätning**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|----------|
| mått a | 0 mm |
| standardmät djup | 18 mm |
| avläsning | 0,002 mm |
| felgräns | 0,004 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm | 484030 6 |
|--|----------|