

Grundhållare, Typ: V40



Beställningsdata

Ordernummer	319151 V40
GTIN	4251414900011
Artikelklass	38T

Beskrivning

Utförande:

- Erbjuder en verktygsspecifik manuell Y-axel (± 1 mm).
- Med rörliga inriktningstappar så att inga inriktningstappar behövs längre.
- Enkel ändring från intern till extern kylmedelstillförsel.

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.

Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

- Mindre slitage på skäret.
- Kostnads- och tidsreducering.
- Höjd- och rotationjustering (lägesinriktning).
- Grundhållare kan användas på alla VDI- och Mazak-maskiner.
- Modulär, en grundhållare, många påbyggnadsalternativ.
- Mycket goda dämpningsegenskaper.
- Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
- Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
- Högre produktivitet genom bättre positionering.

Användningsdata:

Lämpar sig för stjärn- och skivrevolver.
för borrhuvuden av typ: B

passar för: VDI

Teknisk beskrivning

för borrhuvuden av typ

B

passar för

VDI