

Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver, Typ-A H = 80, spann-Ø: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	319172 20
GTIN	4251414900646
Artikelklass	38T

Beskrivning**Utförande:**

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolver och stjärnrevolver. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.

Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

- **Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.**
- **Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.**
- **Högre produktivitet genom bättre positionering.**

Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

OBS!:

Lämpar sig för vibrationsdämpade svarvbommar nr 264902 – 264908, nr 264910 – 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: svarvbommar av hårdmetall från Ø 10 mm).

Teknisk beskrivning

spann-Ø	20 mm
längd L	80 mm
fäste	Typ-A H = 80
Produktslag	VDI-verktygshållare, tillbehör

