

Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver, Typ-C H = 150, spann-Ø: 12 mm



Beställningsdata

Ordernummer	319174 12
GTIN	4251414900608
Artikelklass	38T

Beskrivning

Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

- **Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.**
- **Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.**
- **Högre produktivitet genom bättre positionering.**

Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

OBS!:

Lämpar sig för vibrationsdämpade invändiga skärhållare nr 264902 – 264908, nr 264910 – 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: Invändiga VHM-skärhållare från Ø 10 mm).
längd L: 65 mm

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	12 mm
längd L	65 mm
fäste	Typ-C H = 150

