

Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver, Typ-C H = 150, spann-Ø: 32 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319174 32 |
| GTIN | 4251414900714 |
| Artikelklass | 38T |

Beskrivning

Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolver och stjärnrevolver. Oberoende av respektive inriktningsmekanism. Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

- **Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.**
- **Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.**
- **Högre produktivitet genom bättre positionering.**

Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

OBS!:

Lämpar sig för vibrationsdämpade invändiga skärhållare nr 264902 – 264908, nr 264910 – 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: Invändiga VHM-skärhållare från Ø 10 mm).
längd L: 128 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|---------------|
| spänn-Ø | 32 mm |
| längd L | 128 mm |
| fäste | Typ-C H = 150 |

