

## Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver, Typ-C H = 150, spann-Ø: 50 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319174 50
GTIN	4251414900745
Artikelklass	38T

### Beskrivning

#### Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolver och stjärnrevolver. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.  
Modulärt uppbyggt system.

#### Fördel:

- **Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.**
- **Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.**
- **Högre produktivitet genom bättre positionering.**

#### Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

#### OBS!:

Lämpar sig för vibrationsdämpade invändiga skärhållare nr 264902 – 264908, nr 264910 – 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: Invändiga VHM-skärhållare från Ø 10 mm).  
längd L: 200 mm

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø	50 mm
längd L	200 mm
fäste	Typ-C H = 150

