



Ställbar haknyckel böjda, Största Ø / tappens märk-Ø: 40/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Böjd, med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

totallängd	158 mm
Maximal diameter	40 mm
inställbart tappavstånd a	18 - 40 mm
Tappens märk-Ø	3 mm
Typ	764C
Tappgänga	M4
tillverkarens beteckning	764CC
Produktslag	Nyckellåsning

