

**Ställbar haknyckel böjda, Största Ø / tappens märk-Ø: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628810 80/6
GTIN	4020772051099
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Böjd, med utbytbara tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

inställbart tappavstånd a	40 - 80 mm
totallängd	215 mm
Maximal diameter	80 mm
Tappens märk-Ø	6 mm
Typ	764C
Tappgänga	M6
tillverkarens beteckning	764CC
Produktslag	Nyckellåsning

## Tillbehör

Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

628850