

**Ställbar haknyckel böjda, Största Ø / tappens märk-Ø: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Böjd, med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

Tappens märk-Ø	6 mm
Maximal diameter	125 mm
totallängd	290 mm
inställbart tappavstånd a	80 - 125 mm
Typ	764C
Tappgänga	M6
tillverkarens beteckning	764CC
Produktslag	Nyckellåsning

Tillbehör

Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

628850