

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 006464**

Beställningsdata

Ordernummer	078321 006464
GTIN	4007841006464
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Temperaturen steglöst inställbar från 80 till 630 °C.

Elektroniskt reglerad **varmluftfläkt**, luftflödesinställning 150 – 500 l/min i 3 steg.

Användningsdata:

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

leveransinnehåll:

Varmluftpistol nr 078321 storlek 351403, bredstrålmunstycke 50 mm, reducernunstycke 9 mm, reflektormunstycke, krympslangsats 100 delar.

Teknisk beskrivning

Luftvolymström steg 3	500 l/min
effektförbrukning	2200 W
Luftvolymström steg 2	300 l/min
tillverkarens beteckning	HG 2120EKF
lufttemperatur	80 - 630 °C

Utförande	sats
vikt	850 g
luftvolymström steg 1	150 l/min
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Varmluftpistol

Tillbehör

Sats med varmluftstillbehör12 delar Typ 075569	078329 075569
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Temperaturskanner HL Scan Typ 014919	078326 014919