



## Hängselbyxa Industri, svart/grå, Konfektionsstorlek DE: 106



### Beställningsdata

Ordernummer	091432 106
GTIN	7330509386958
Artikelklass	04T

### Beskrivning

#### Utförande:

Industrikollektion med många funktioner av **slitstarkt material**. Konstruerad för att tåla hård belastning i det dagliga arbetet. Industriella kläder som uppfyller kraven enligt **EN ISO 15797**. Alla artiklar har en avtagbar ID-ficka.

- **Bakficka med lock.**
- **Benficka med mobil- och ID-ficka samt pennfack.**
- **Sido- och mätstickeficka.**

**Snickarbyxa** med justerbar midja samt justerbara hängslen med resår.

- **Bröstkficka med lock i kortastfärg samt pennficka.**
- **Innerficka med dragkedja.**
- **Metallfritt spänne.**
- **Hammarögla på sidan.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Byxa** i färgkombinationen **marinblå/kornblå** under nr 091431.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 35 % bomull

Tygsammansättning: 65 % polyester

Materialvikt/vävtäthet: 240 g/m<sup>2</sup>  
Kläder standard: Oeko-Tex standard 100  
Tvättning: 70 °C kulörtvätt

## Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	106
Storlek IT	46L
Storlek FR	46L
Serie	Industrie
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek NL	C152
Storlek SE	D96
Storlek ES	46L
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt/vävtäthet	240 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Tvättning	70 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	varm, upp till 200 °C
Färg	svart/grå
Produktslag	Hängselbyxa