



Cirkelsågblad expert for Steel, Blad-Ø D: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	583910 160
GTIN	3165140737678
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För **stålbearbetning**. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel. För manuellt manövrerade metall-hand dry-sågar.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

Ø	160 mm
hål-Ø	20 mm
Antal tänder	30

sågbredd B	2 mm
Produktslag	Cirkelsågblad