



## Cirkelsågblad expert for aluminium, Blad-Ø D: 165mm



### Beställningsdata

Ordernummer	583920 165
GTIN	3165140796613
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

#### Användningsdata:

Exakta snitt i **aluminium** och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning. För ramp- och cirkelsågar.

#### OBS!:

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

### Teknisk beskrivning

Ø	165 mm
hål-Ø	20 mm
Antal tänder	52
sågbredd B	2,6 mm

Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/6/32,5 mm
Produktslag	Cirkelsågblad