



## Cirkelsågblad expert för MultiMaterial, Blad-Ø D: 305mm



### Beställningsdata

Ordernummer	583930 305
GTIN	3165140650113
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

#### Användningsdata:

För skärning av **olika material** som laminatskivor, epoxy, trä och NE-metaller. Tandform: Trapetsformad plan tand, negativ spånvinkel. För bordscirkelsågar, kap- och geringssågar, panelsågar.

#### OBS!:

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	30 mm
Ø	305 mm
Antal tänder	96

sågbredd B	2,4 mm
Produktslag	Cirkelsågblad