



Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR1235



Beställningsdata

Ordernummer	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Effekt-/viktförhållande i toppklass med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.

Lång livstid tack vare **borstlös EC-motor.**

leveransinnehåll:

Inklusive laddare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
-----------------	------

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
maximala vibrationer enligt EN	<1,9 m/s ²
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 400 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment mjukt	15 Nm
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1750 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
batterikapacitet	3 Ah
tillverkarens beteckning	GSR 12V-35
motorkonstruktion	borstlös motor
typisk användning	Strong
vikt	0,8 kg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	12V
USP2	Borstlös motor, i L-Boxx

Tillbehör

Batteriladdare Typ GAL1240	073866 GAL1240
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073855 B12