

Garant**eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 19/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273562 19/2,2
GTIN	4062406202637
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 274093 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	19 mm
Spårbredd w	2,2 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Serie	Eco
totallängd L	86 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
Systemnyckel	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd