

**Garant****eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 19/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273564 19/3,1
GTIN	4062406202736
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare (t.ex. EWS).

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 274093 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Reservdel:**

Tillslutningskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Serie	Eco
Bladhöjd h <sub>5</sub>	19 mm
för max. arbetsstycke-Ø	45 mm
Spårbredd w	3,1 mm
totallängd L	86 mm
Användning	neutral
Invändig	ja

Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd