



Trekanthylsnyckel, För skruvar: M8



Beställningsdata

Ordernummer	623505 M8
GTIN	4020772044381
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 125 mm

huvudhöjd innermått F: 12,05 mm

Skaft-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivning

För skruvar	M8
Skaft-Ø	16 mm
huvudhöjd innermått F	12,05 mm
skaftlängd	125 mm
Typ	22417A

Produktslag

hylsnyckel