



Byxa Pulsschlag, mörkblå/antracit, Konfektionsstorlek DE: 44



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091162 44 |
| GTIN | 4053813266022 |
| Artikelklass | 06K |

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativa arbetskläder av utsökta material. Modern design med smarta utrustningsdetaljer. Flera **reflexelement** ger bättre synlighet. Belastningspunkterna är säkrade med regler för att förlänga bärhållningen.

- **Ergonomisk design för större rörelsefrihet.**
- **Två bakfickor med CORDURA®-förstärkning.**
- **Mätsticke- och benficka med CORDURA®-förstärkning.**
- **Elastisk linning.**
- **Förformat knä med rörelsezon.**

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Byxa i färgkombinationen **kornblå/svart** under nr 091161.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|-------|
| Storlek US | 30/30 |
|------------|-------|

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Storlek IT | 38 |
| Storlek FR | 38 |
| Konfektionsstorlek DE | 44 |
| Storlek UK | 28R |
| Serie | Pulsschlag |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Storlek NL | 44 |
| Storlek ES | 38 |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m ² |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | varm, upp till 200 °C |
| Färg | mörkblå/antracit |
| Produktslag | Arbetsbyxa |