



## Byxa Pulsschlag, mörkblå/antracit, Konfektionsstorlek DE: 50



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 091162 50     |
| GTIN         | 4053813266053 |
| Artikelklass | 06K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Högkvalitativa arbetskläder** av utsökta material. Modern design med smarta utrustningsdetaljer. Flera **reflexelement** ger bättre synlighet. Belastningspunkterna är säkrade med regler för att förlänga bärhållningen.

- **Ergonomisk design för större rörelsefrihet.**
- **Två bakfickor med CORDURA®-förstärkning.**
- **Mätsticke- och benficka med CORDURA®-förstärkning.**
- **Elastisk linning.**
- **Förformat knä med rörelsezon.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Byxa** i färgkombinationen **kornblå/svart** under nr 091161.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

### Teknisk beskrivning

|            |       |
|------------|-------|
| Storlek US | 34/32 |
|------------|-------|

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Storlek FR               | 44                                   |
| Konfektionsstorlek DE    | 50                                   |
| Storlek UK               | 34R                                  |
| Storlek IT               | 44                                   |
| Serie                    | Pulsschlag                           |
| Specialtjänst            | Textilberedning                      |
| Storlek NL               | 50                                   |
| Storlek ES               | 44                                   |
| Kön                      | Herr                                 |
| Tygsammansättning        | 35% bomull                           |
| Tygsammansättning        | 65 % polyester                       |
| Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m <sup>2</sup>                 |
| Tvättning                | 60 °C kulörtvätt                     |
| Blekning                 | får inte blekas                      |
| Kemisk rengöring         | Rengöring med perkloreten            |
| Torkning                 | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar                  | varm, upp till 200 °C                |
| Färg                     | mörkblå/antracit                     |
| Produktslag              | Arbetsbyxa                           |