



Infraröd temperaturmätare, Typ: T1



Beställningsdata

Ordernummer	474012 T1
GTIN	4029547011689
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Snabb beröringsfri mätning, också över distanser.

- **Visning: Minimi-/maximivärden**
- **Gränsvärdesövervakning med optiskt och akustiskt larm.**
- **Liten och lätthanterlig med belyst display.**
- **Snabb mätning: 2 mätningar per sekund.**

leveransinnehåll:

Inklusive kontrollprotokoll och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Specialtillbehör:

Skyddsväska nr 474029.

Teknisk beskrivning

Felgräns (0,1 till 400 °C)	± 1,5 eller ± 1,5 % från mätvärdet °C
vikt	200 g
optik	10 : 1
emissionsgraden inställbar	0,1 - 1

Bredd	38 mm
mätområde	-30 - 400 °C
höjd	190 mm
Felgräns (-30 till 0 °C)	±2 eller ± 2 % från mätvärdet °C
upplösning infraröd	0,1 °C
Längd	75 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I5
Produktslag	Temperaturmätare

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--	----------

Tillbehör

Läderskyddshölje	474029
------------------	--------