



Precisionstålskala rostfri, lasergraverad gradering, Längd: 1500mm



Beställningsdata

Ordernummer	461400 1500
GTIN	2050001951434
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Av **rostfritt** specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala. Gradering djupt graverad med laserstråle. **Gradering med hög precision** efter toleransnoggrannhet enligt British Standard (BS 4372: 1968). Mattpolerad yta. Mycket robust och slitstark. **Individuellt kontrollerade och märkta med ID-nr.**

Teknisk beskrivning

felgräns	0,2 mm
Kalibrering	F10
tvärsnitt, tjocklek	1 mm
tvärsnitt, bredd	30 mm
Längd	1500 mm
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Linjal

Tjänster

KalibreringStålmätsticka maximal längd 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------