



## Vinkelmutterdragare för tryckluft kompakt, Typ: 7737



### Beställningsdata

Ordernummer	079200 7737
GTIN	015451761158
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt och kraftfull vinkelmutterdragare med aluminiumhus. Mycket plan konstruktion. 250 Nm vridmoment och bara 1,12 kg. Enhands-riktningsväljare och **slaggenerator med enkel hammare och lång livslängd.**

### Teknisk beskrivning

vikt	1,12 kg
maximalt varvtal:	9000 min <sup>-1</sup>
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M20
momentintervall	34 - 224 Nm
maximal luftförbrukning	703,8 l/min
bullernivå	93 dB(A)
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
mått verktygshållare	1/2 tum
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
maximala vibrationer enligt EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Längd	240 mm

tillverkarens beteckning	7737
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare