



Pendelupplägg Plan, utvändig gänga, gängaM: M10



Beställningsdata

Ordernummer	370055 M10
GTIN	2050001873576
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	10 mm
Längd 1	18 mm
Utvändig diameter D ₁	10,5 mm
gängaM	M10

Utvändig-Ø D	20 mm
maximal belastning (statiskt)	25 kN
Produktslag	Pendelupplägg