



Pendelupplägg Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M8



Beställningsdata

Ordernummer	370057 M8
GTIN	2050001878755
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av hårdmetall.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Längd 1	13 mm
Utvändig-Ø D	13 mm
gängaM	M8
Utvändig diameter D ₁	7,2 mm

Kragens längd L ₂	8 mm
maximal belastning (statiskt)	10 kN
Produktslag	Pendelupplägg