



Pendelupplägg Plan, invändig gänga, gängaM: M5



Beställningsdata

Ordernummer	370058 M5
GTIN	2050001877079
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med invändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Längd 1	25 mm
gängaM	M5
Utvändig diameter D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	28 mm

Kragens längd L ₂	6,3 mm
maximal belastning (statiskt)	90 kN
Produktslag	Pendelupplägg