



## Pendelupplägg Räfteflad, invändig gänga, gängaM: M4



### Beställningsdata

Ordernummer	370059 M4
GTIN	2050001877215
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med invändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

gängaM	M4
Kragens längd L <sub>2</sub>	4,4 mm
Utvändig-Ø D	18 mm
Längd 1	17 mm

Utvändig diameter $D_1$	10,5 mm
maximal belastning (statiskt)	25 kN
Produktslag	Pendelupplägg